



UCS
ULTRASONIC
Cleaning System



SERIE A: Standaard ultrasone bakken

Roestvrij
staal 304
van
voedings-
kwaliteit

UCS-A45

UCS-A61

UCS-A88

UCS-A108

UCS-A135


- ▶ **Ultrasone frequentie bij 28 KHz**
- ▶ **Instelbare temperatuur tot 75°C**

Serie A - Standaard ultrasone bakken

Onze ultrasonebakken zijn gemaakt van robuust 2,0 mm dikroestvrij staal voor voedingsmiddelen. Ze zorgen voor een effectieve, betrouwbare reiniging, zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen. Ze zijn uitgerust met krachtige industriële transducers die werken met een frequentie van 28 kHz en garanderen een gelijkmatige, grondige reiniging van een breed scala aan onderdelen.

Deze bakken zijn voorzien van een **verwarmingssysteem met hoge prestaties, instelbaar tot 75°C**, wat optimale flexibiliteit biedt om de reinigingsoplossing aan te passen aan elke specifieke behoefte. **De digitale timer, instelbaar van 1 seconde tot 99 uur**, maakt een nauwkeurige controle van het proces mogelijk, met een optie voor continue werking voor langdurige taken.

De onafhankelijke generator zorgt voor een betere warmteafvoer, vermindert het risico op oververhitting en verlengt de levensduur van de componenten. Dit ontwerp vergemakkelijkt ook het onderhoud en biedt meer flexibiliteit bij de installatie.



STANDAARDUITRUSTING :

- Verstelbaar verwarmingssysteem
- Digitale timer
- Afvoerlepel
- Industriële ultrasone transducers
- Bedieningspaneel
- Roestvrij stalen mand
- Wielen met rem

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELN

Om ervoor te zorgen dat deze machine soepel werkt, raden we je aan onze ontvetters te gebruiken:

ASPERALIM, ASPERAL.SID, ASPERMAX, ASPEROX, ASPER.SID, ASPERSMS, DECAP BAC, DETER HP, DETERMAX V2, DETERMAX V2 PAE, DETERMULTI PAE, DETERSMS PAE, DORENE CH V2, DTERBIO.SID, DTERBIO.SID PAE, MAXOFORCE, NORENE.SID, PYROXAN, SID.ECO MULTI, ULTROMAX, VERIMAT 100.

Controleer de compatibiliteit van het gebruikte reinigingsmiddel met de te reinigen onderdelen.

De binnentank met schuine bodem en **aftapkraan** maakt het gemakkelijk om gebruikte vloeistoffen snel te verwijderen, waardoor de onderhoudstijd wordt verkort. **Het roestvrijstalen deksel** is uitgerust met een geluiddempingssysteem en zorgt voor een comfortabele bediening. Voor eenvoudige mobiliteit en optimale stabiliteit zijn de bakken voorzien van **wielen met geïntegreerde remmen**.

Met het ergonomische bedieningspaneel kun je snel en eenvoudig alle essentiële parameters instellen, zoals wastijd en temperatuur. Het reinigingsproces kan onmiddellijk worden gestart met behulp van een intuïtieve handmatige bediening, waardoor de machine eenvoudig te gebruiken is.

Deze ultrasoontanks zijn perfect geschikt voor dagelijkse reinigingswerkzaamheden en voldoen aan de meest veeleisende eisen van industriële productieomgevingen, mechanische werkplaatsen, autogarages en onderhoudsafdelingen.

KENMERKEN	UCS-A45	UCS-A61	UCS-A88	UCS-A108	UCS-A135
Afmetingen tank (mm)	500 x 300 x 300	500 x 350 x 350	550 x 400 x 400	600 x 450 x 400	600 x 500 x 450
Inweekmaten (mm)	500 x 300 x 220	500 x 350 x 270	550 x 400 x 320	600 x 450 x 320	600 x 500 x 370
Inweekdiagonaal (mm)	546	568	636	680	704
Laadvermogen (kg)	100	100	100	100	100
Tankinhoud (l)	45	61	88	108	135
Gewicht lege machine (kg)	63	68	78	95	105
Afmetingen (mm) B x D x H	660 x 490 x 650	660 x 540 x 650	800 x 595 x 650	800 x 645 x 650	800 x 695 x 700
Nuttige hoogte (mm)	220	270	320	320	370
Temperatuur wassen (°C)	20 - 75	20 - 75	20 - 75	20 - 75	20 - 75
Ultrasone frequentie (kHz)	28	28	28	28	28
Ultrasoon vermogen (W)	600	900	1200	1500	1800
Verwarmingcapaciteit (kW)	3	3	3	6	6
Stroomvoorziening	230V 1 Fase	230V 1 Fase	230V 1 Fase	380V 3 Fase	380V 3 Fase

Neem contact met ons op via +32 2 469 09 90

RDV op onze website

Klik hier

OF



Flash me!

UW VERTEGENWOORDIGER :



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D. Frankrijk - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tel.: 01 45 17 43 00 - Fax: 01 45 17 43 01

S.I.D. Benelux sa-nv - Georges Lecointelaan 50 - B1180 Brussel Tel: +32 2 469.09.90 - info@sid.be

www.sid.tm.fr - www.sid.be